

塗って剥がせるラバーマスキング剤

RubberTECH ラバテック

日本製 特許出願中

色入れの
「速さ」が
変わる

色入れ時のマスキングに

- 墓石、モニュメントなどの字彫り部分や彫刻部分への色入れ時に
- ゴム糊としても使用可能

イメージ MOVIE 公開中

スマートフォン カメラアプリでQRコードをスキャンするか、下記URLから視聴いただけます。

URL

<http://www.naniwa-kenma.co.jp/qr/rubbertechmovie>



容器：スバウトパウチ

● スポンジで叩いて塗るだけ



浅彫り

● 刷毛ローラーでコロコロ



深彫り

● 彫刻部分にサッとスプレー



● 手で簡単に剥がせる



● スターターキット

- ・ラバテック 300ml
- ・コンテナボックス
- ・ローラーフレーム
- ・プロローラー ×3
- ・スポンジ ×2
- ・専用受け皿

※コンテナボックスを除き、単体購入も可能です。
コンテナボックスはスターターキット版のみ付属です。

商品名	RubberTech ラバテック
主要成分	天然ゴム
内容量	300ml
形状	粘性の液体
色	乳白色（硬化後 透明）

●商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更することがあります。

■ 保管方法

- ・直射日光を避け、換気のいい場所で保管すること。
- ・凍結（5℃以下）や高温（35℃以上）での保管は避け、屋内で保管すること。
- ・使用後はしっかりとフタを閉め、容器を密閉すること。

■ 廃棄

- ・内容物／容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

ラバテックの 上手な塗布方法

浅彫り 深彫り



※ パッケージ記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。
※ 使用前に必ず施工テストを実施し、問題がないか確認の上、作業を行ってください。

オプションで
持ち運びに便利な
3WAYバッグも!!



コンテナボックスをそのまま収納


3WAYバッグ リュック ショルダー 手持ち

サイズ：高475×厚180×横315mm

容量：26L カラー：ブラックのみ

浅彫りにおすすめ スポンジでラバテックを塗布する


- 1 スポンジにラバテックを含ませる
- 2 マスキングしたい部分にラバテックを優しく叩くように薄く塗布する
- 3 塗布したラバテックを乾かす
硬化の目安：乳白色→半透明
- 4 ②と③をもう一度行う
- 5 塗料をスプレーする
- 6 塗料が乾ききる前に表面のラバテックを剥がす
- 7 固く絞った布等で表面を拭きとり完成



●ラバテックを塗る前に表面の異物を拭きとってください。●スポンジについた余分なラバテックを新聞紙などで取り除いてから使用してください。●空気に触れることでラバテックが硬化します。●一度使用したスポンジは、廃棄してください。

深彫りにおすすめ 刷毛ローラーでラバテックを塗布する

- 1 刷毛ローラーにラバテックを含ませる
- 2 マスキングしたい部分にラバテックを塗る
- 3 塗布したラバテックを乾かす
硬化の目安：乳白色→半透明
- 4 ②と③をもう一度行う
- 5 塗料をスプレーする
- 6 塗料が乾ききる前に表面のラバテックを剥がす
- 7 固く絞った布等で表面を拭きとり完成



●厚く塗りすぎるとキレイに剥がせない恐れがあります。●ラバテックを塗る前に表面の異物を拭きとってください。●刷毛についた余分なラバテックを新聞紙などで取り除いてから使用してください。●空気に触れることでラバテックが硬化します。●刷毛ローラーを使用後、すぐに大量の水で洗ってください。●字に入り込む場合はスポンジを使用してください。

■取扱代理店■

ナニワ研磨工業株式会社

NANIWA ABRASIVE MFG. CO.,LTD.

〒557-0013 大阪市西成区天神ノ森1-17-17

TEL:06(6661)1171 FAX:06(6651)8367

WEBサイト: <http://www.naniwa-kenma.co.jp/>